

PEARL

Presse-Information

Somikon Mikroskop-Vorsatzlinse für Smartphones CVL-60, 200-fache Vergrößerung, 6 LEDs

Selbst winzigste Details mit dem Smartphone fotografieren

- Universeller Halte-Clip für Smartphones und Tablet-PCs
- Für spektakuläre Nah-Aufnahmen fast wie mit dem Mikroskop
- 2 Helligkeitsstufen für optimal ausgeleuchtete Aufnahmen mit 3D-Effekt
- Unterstützt den Autofokus der Kamera
- Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit

In die Mikro-Welt eintauchen: Kleine Motive aus geringer Entfernung fotografieren und sie imposant vergrößern - fast wie mit einem Mikroskop! So werden auch winzige Details von Blättern und Blumen, Insekten, Holz u.v.m. sichtbar. Oder man inspiziert Haare und Haut in ungeahnter Detailhaftigkeit. Auch auf Schmuck, Edelsteine & Co. wirft man nun einen tiefenscharfen Blick.

Aufnahmen mit 3D-Effekt: Dank zuschaltbarem LED-Licht mit 2 Helligkeitsstufen gelingen bestens ausgeleuchtete Aufnahmen, die die Motive faszinierend plastisch in Szene setzen.

Kinderleicht in der Anwendung: Einfach den Halteclip mit der [Makro-Vorsatzlinse](#) von [Somikon](#) über die Kamera an Smartphone oder Tablet-PC schieben und schon kann man fotografieren. Natürlich bleibt dabei der Autofokus der Kamera erhalten!

- Mikroskop-Vorsatzlinse aus optischem Glas für beste Abbildungs-Leistung
- **Universeller Halte-Clip** für nahezu alle Smartphones, iPhones, Tablet-PCs und iPads mit einer Dicke von bis zu 12 mm
- **200-fache Vergrößerung** für detailreiche Nah-Aufnahmen
- **6 LEDs mit 2 Helligkeitsstufen** für optimal ausgeleuchtete Aufnahmen mit 3D-Effekt
- Optimaler Aufnahme-Abstand: ca. 6,5 - 7 mm
- **Unterstützt den Auto-Fokus der Kamera**
- Mikrofaser-Reinigungstuch für jederzeit klare Aufnahmen
- **Transporttasche** für geschützten Transport und sichere Aufbewahrung
- Anschlüsse: USB-C-Ladeanschluss
- Stromversorgung LED: integrierter Li-Po-Akku mit 120 mAh für bis zu 120 Minuten Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 68 x 28 x 12 mm, Gewicht: 26 g
- Mikroskop-Vorsatzlinse CVL-60 inklusive USB-Ladekabel, Mikrofaser-Reinigungstuch, Transporttasche und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107400022

Preis: 25,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8230-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-ZX8230-1059.shtml>

Bilderlinks*:

https://www.pearl.de/Presse/ZX-8230_1_Somikon_Mikroskop-Vorsatzlinse_Smartphones_200-fache_Vergroesserung.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-8230_2_Somikon_Mikroskop-Vorsatzlinse_Smartphones_200-fache_Vergroesserung.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-8230_3_Somikon_Mikroskop-Vorsatzlinse_Smartphones_200-fache_Vergroesserung.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-8230_4_Somikon_Mikroskop-Vorsatzlinse_Smartphones_200-fache_Vergroesserung.jpg

https://www.pearl.de/Presse/ZX-8230_5_Somikon_Mikroskop-Vorsatzlinse_Smartphones_200-fache_Vergroesserung.jpg

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen
Dr. Eyla Hassenpflug (DW -404) - Heiko Loy (DW - 417)
Telefon +49 7631 360-0 (Zentrale), E-Mail: presse@pearl.de

Presse-Information

https://www.pearl.de/Presse/ZX-8230_6_Somikon_Mikroskop-Vorsatzlinse_Smartphones_200-fache_Vergroesserung.jpg

*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de.

Unsere Pressemitteilungen finden Sie hier: <https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/>

PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, <https://www.pearl.de>